

BMI**Miniruletă, Lungimea benzii: 3/MINI****Date comandă**

Numărul de comandă	462122 3/MINI
GTIN	4007368118138
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Ruletă deosebit de ușoară și simplă de manevrat, pentru utilizare profesională. Carcasă din poliamidă armată cu fibră de sticlă. **Cu blocaj al benzii și retur automat.** Lagărele de alunecare din material special TRIBOCOMP® cu teflon asigură **alunecarea lină** și funcționarea deosebit de ușoară. Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. **Corecția antireflexie suplimentară** asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină. Ruletă extrem de compactă și de ușoară - **35% mai puțin volum.**

Descriere tehnică

Lungimea benzii	3 m
Înălțime carcasă	50 mm
Lungime carcasă	50 mm
Lățimea benzii	10 mm
Lățime carcasă	22 mm
Standard	EG II

Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m	026240 5
------------------------------------	----------