

**HOLEX****Minireflector cu LED, Tip: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	081573 7
GTIN	4062406242473
Clasa articolului	02A

**Descriere****Execuție:**

Reflector LED cu acumulator compact, cu lumină puternică, pentru utilizare mobilă. Datorită dimensiunilor compacte, poate fi utilizată ca lampă de mână. Stativul magnetic reglabil permite în plus utilizarea staționară.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv cablu USB-C de încărcare.

**Descriere tehnică**

Zonă ATEX	nu există
Tip acumulator	Litiu-Ion
Corpuri de iluminat	Modul LED
Lungimea totală	89 mm

Greutate	255 g
Clasă de protecție IP	IP 65
Flux luminos treapta 2	350 lm
Flux luminos	100 lm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Durată de iluminare treapta 2	4 h
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Lățimea totală	30 mm
Înălțimea totală	95 mm
Durata de iluminare	10 h
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Număr de acumulatori incluse	1
Flux luminos treapta 3	700 lm
Durată de iluminare treapta 3	2 h
Tip produs	Reflector