

Garant**Bucșă elastică pentru sistem hidraulic ER cu piuliță olandeză ER25, Ød: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319742 16
GTIN	4062406244040
Clasa articolului	31W

Descriere**Execuție:**

Flexibilitate mare pentru utilizare la strunjire în suporturi statice de bucșă elastică, dar și pentru scule acționate. Proprietăți optime de concentricitate.

Pentru scule acționate cu filet exterior.

Avantaj:

- **Proprietăți de amortizare ideale care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor și creșterea durabilității.**
- **Manevrare rapidă și simplă.**
- **Flexibilitate asigurată de utilizarea bucșelor intermediare.**
- **Centrare perfectă.**

Aplicație:

Se recomandă pentru găurire, alezare, adâncire și pentru utilizarea barelor de strunjit.

Descriere tehnică

Ø d ₂	46 mm
Filet M	M32×1,5
Ø d	16 mm
Lungime L	49 mm

Tip produs

Bucșă elastică