

Garant**Bucșă elastică pentru sistem hidraulic ER cu filet exterior ER25, Ød: 16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319746 16 |
| GTIN | 4062406244088 |
| Clasa articolului | 31W |

Descriere**Execuție:**

Flexibilitate mare pentru utilizare la strunjire în suporturi statice de bucșă elastică, dar și pentru scule acționate. Proprietăți optime de concentricitate.

Pentru scule acționate cu filet interior.

Avantaj:

- **Proprietăți de amortizare ideale care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor și creșterea durabilității.**
- **Manevrare rapidă și simplă.**
- **Flexibilitate asigurată de utilizarea bucșelor intermediare.**
- **Centrare perfectă.**

Aplicație:

Se recomandă pentru găurire, alezare, adâncire și pentru utilizarea barelor de strunjit.

Descriere tehnică

| | |
|------------------|---------|
| Ø d ₂ | 46 mm |
| Filet M | M32×1,5 |
| Lungime L | 49 mm |
| Ø d | 16 mm |

Tip produs

Bucșă elastică