



Lanternă de frunte cu LED cu acumulator, Tip: 300



Date comandă

Numărul de comandă	081493 300
GTIN	4062406242480
Clasa articolului	02A

Descriere

Execuție:

Lampă pentru frunte cu LED, cu con de lumină larg, pentru o iluminare optimă a întregii zone de lucru. Pornire/oprire fără atingere, prin sistemul de senzori cu 2 trepte de iluminare.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

Clasă de protecție IP: IP 65

Zonă ATEX: nu există

Flux luminos: 100 lm

Flux luminos treapta 2: 300 lm

Durata de iluminare: 6 h

Durată de iluminare treapta 2: 2 h

Număr de acumuloare incluse: 1

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Lățimea totală	47 mm
Lungimea totală	78 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion

Flux luminos treapta 2	300 lm
Durata de iluminare	6 h
Clasă de protecție IP	IP 65
Flux luminos	100 lm
Greutate	111 g
Zonă ATEX	nu există
Număr de acumulatori incluse	1
Durată de iluminare treapta 2	2 h
Tip produs	Lanternă de frunte