

Garant**Clește cu tăiere laterală pentru plastic, cotit la 15°, KW, Lungimea totală: 190mm****Date comandă**

Numărul de comandă	725490 190
GTIN	4062406245023
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Tăișuri fără teșire pentru o secțiune coplanară, fără bavură. Cap lustruit, mâner îmbrăcat în material plastic și arc de deschidere.

Cap cotit la 15°.

Aplicație:

Pentru tăierea coplanară a plasticului turnat (**nu pentru metal**).

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	190 mm
Mini teșitură	Fără teșire
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	lustruit
Cap	Înclinat la 15°
Caracteristici nume produs	KW

Cu arc deschidere	da
Pentru materiale plastice	da
Șurub opritor reglabil	da
Tip produs	Clește de tăiere