

Garant**Cap de freză de filetat, cu filet, Ø D: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218110 15
GTIN	4062406245214
Clasa articolului	21R

Descriere**Aplicație:**

- Pentru filet mare și adânc.
- Pentru filet cilindric interior; la cerere, vă putem livra alte tipuri de plăcuțe amovibile și portscule.
- Pentru filetare găuri străpunse și filetare găuri înfundate.
- Utilizare universală pentru filet pe stânga și pe dreapta.
- Presiune redusă la tăiere.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	1
Lungimea totală L _{ges}	20,2 mm
Ø efectiv D	14,75 mm
Mărimea plăcuței	11
Lungime activă L ₁	15 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Filet de prindere	M6
Ø manșonului D ₁	10,6 mm
L ₂	5,2 mm

Număr caneluri de pretensionare	1
Utilizare la tipul de găurire	Gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Gaură străpunsă
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Tip de coadă	cu filet
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză de filetat

Accesorii

Tijă de 6 mm pentru Torx® Profil Torx® TX8	659922 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200