


Garant**Plăcuță de frezare, HB7720, Pasi/inch: 6-4****Date comandă**

Numărul de comandă	218133 6-4
GTIN	4062406245405
Clasa articolului	21D

Descriere**Execuție:**

Dimensiunea plăcuței 16.

Aplicație:

Pentru filet interior și exterior 55° conform normei B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Descriere tehnică

Strat de acoperire	TiCN
Pasi/inch	4 - 6
Utilizare la interior/exterior	exterior
Utilizare la interior/exterior	interior
Pas filet	4,233 mm
Recomandat pentru fileturi	2 1/4-6; 2-4,5
Număr de dinți Z	1
Categorie	HB7720
Materialul sculei	Carbura

Unghi al flancurilor	55 grad
Mărimea plăcuței	16 mm
Avans f_z în oțel < 1100 N/mm ²	0,05 mm
Avans f_z în INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm
Direcție de tăiere	dreapta și stânga
Tip produs	Plăcuță pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	140 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	120 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	80 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	40 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	70 m/min	K
CuZn	recomandat	120 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		