

Garant**Portcuțit de retezat eco radial, HSK-T 63, pentru înălțimea lamei H: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318843 32
GTIN	2050002039506
Clasa articolului	36D

Descriere**Aplicație:**

Pentru prinderea lamelor de retezat cu transfer de lichid de răcire, indiferent de producătorul recunoscut de pe piață. Orificiile de transfer care nu sunt necesare pot fi închise cu șuruburile livrate în furnitură. Inclusiv duză sferică.

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Descriere tehnică

L ₁	60 mm
pentru înălțimea lamei H	32 mm
Lungime activă dimensiune A	65 mm
Ø exterior D	90 mm
Orientare față de axul sculei	radial
Suport	HSK-T 63
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da

Tip produs

Portcuțit de retezat