

**Garant****Portcuțit de retezat eco radial, PSC 63, pentru înălțimea lamei H: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318906 32
GTIN	2050002039537
Clasa articolului	36D

**Descriere****Aplicație:**

Pentru prinderea lamelor de retezat cu transfer de lichid de răcire, indiferent de producătorul recunoscut de pe piață. Orificiile de transfer care nu sunt necesare pot fi închise cu șuruburile livrate în furnitură. Inclusiv duză sferică.

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

**Notă:**

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

L <sub>1</sub>	45,5 mm
Lungime activă dimensiune A	50 mm
Ø exterior D	107 mm
pentru înălțimea lamei H	32 mm
Suport	PSC 63
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da

Tip produs

Portcuțit de retezat