

Garant**Portcuțit de retezat eco axial, dreapta, HSK-T 63, pentru înălțimea lamei H: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318844 32
GTIN	2050002039513
Clasa articolului	36D

Descriere**Aplicație:**

Pentru prinderea lamelor de retezat cu transfer de lichid de răcire, indiferent de producătorul recunoscut de pe piață. Orificiile de transfer care nu sunt necesare pot fi închise cu șuruburile livrate în furnitură. Inclusiv duză sferică.

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Descriere tehnică

Ø exterior D	75 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Deplasare a axei vârfului f	32 mm
pentru înălțimea lamei H	32 mm
Orientare față de axul sculei	axial
Poziția sculelor	pe dreapta
Suport	HSK-T 63
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Portcuțit de retezat

