


**Garant****Portcuțit de retezat eco axial, stânga, PSC 63, pentru înălțimea lamei H: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318909 32
GTIN	2050002039551
Clasa articolului	36D

**Descriere****Aplicație:**

Pentru prinderea lamelor de retezat cu transfer de lichid de răcire, indiferent de producătorul recunoscut de pe piață. Orificiile de transfer care nu sunt necesare pot fi închise cu șuruburile livrate în furnitură. Cu duză sferică.

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

**Notă:**

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

Deplasare a axei vârfului f	32,5 mm
pentru înălțimea lamei H	32 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø exterior D	96 mm
Suport	PSC 63
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portcuțit de retezat

