

**BENNING****Multimetru, Denumirea producătorului: MMP3****Date comandă**

Numărul de comandă	473300 MMP3
GTIN	4014650440846
Clasa articolului	47A

**Descriere****Execuție:**

Carcasă de plastic robustă cu afișaj LCD în format mare 3.1/2 inch, 4 inch sau 4.3/4 inch.

**Aplicație:**

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranță ridicată și alte funcții suplimentare. Multimetru digital în format de geantă. Mic și suplu (132x86x19 mm) - ușor, având doar 130 g.

**Standard:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Livrare:**

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecție, instrucțiuni de utilizare.

**Descriere tehnică**

Frecvență	1 mHz – 5 MHz
Procedeu de măsurare	RMS
Tensiune alternativă CA	0,1 mV – 600 V
Rezistență	0,1 Ω – 40 MΩ

Precizie de bază	0,6 %
Tensiune continuă CC	0,1 mV – 600 V
Număr de baterii incluse	2
Funcție de memorare	HOLD
Domeniu de afișare	5000
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 LR44
Categorie de supratensiune	CAT III 300 V
Categorie de supratensiune	CAT II 600 V
Calibrarea	I3
Capacitate	10 pF – 100 μF
Alimentare cu energie	Cu baterii
Materialul carcasei	Plastic
Tip produs	Multimetru

## Servicii

CalibrareMultimetru digital Număr de zecimale 3	027000 3
Calibrare DAkkSMultimetru digital Număr de zecimale 3	027010 3

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii LR44	081560 LR44
---	-------------