

**Garant****Mandrină pentru freze tip Performance, cu orificiu al canalului de răcire  
Forma ADB, SK 50 scurt, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 300398 6      |
| GTIN               | 4062406245610 |
| Clasa articolului  | 31A           |

**Descriere****Execuție:**

- Toate cozile superfinisate.
- Inclusiv 4 orificii ale canalului de răcire.

**Avantaj:**

- Fără extragerea frezei, nici măcar o singură smucitură.
- Contur exterior optim – cu amortizare.
- Manipulare plăcută cu ajutorul filetului diferențial.
- Ruperile cozii frezei sunt improbabile.
- Execuție de precizie.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 Forma B și DIN 6535 Forma HB. Potrivit cel mai bine pentru freze TPC respectiv aplicații pentru avansuri foarte mari. Fără extragere a frezei, concentricitate exactă, **siguranța procesului!**

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

|              |         |
|--------------|---------|
| Ø exterior D | 26,7 mm |
|--------------|---------|

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Lungime activă dimensiune A         | 63 mm                            |
| Ø de prindere D <sub>1</sub>        | 6 mm                             |
| Ø D <sub>2</sub>                    | 22,5 mm                          |
| Suport                              | SK 50 scurt                      |
| Standard                            | DIN 6359                         |
| Normă pentru suport                 | ISO 7388-1                       |
| Forma                               | ADB                              |
| Orificiu pentru canalul de răcire   | Fără posibilitate de închidere   |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup> |
| Concentricitate                     | ≤ 3 μm                           |
| Strategie de așchiere               | HPC                              |
| Strategie de așchiere               | HPC                              |
| Tip produs                          | Portsculă cu prindere pe con SK  |

## Accesorii

|  |           |
|--|-----------|
| Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50                                | 308640 50 |
| Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat<br>Recomandat pentru con ISO 50 | 308720 50 |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con<br>ISO 50                     | 308620 50 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat<br>pentru con ISO 50          | 308615 50 |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con<br>ISO 50                     | 308650 50 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO<br>50                          | 308760 50 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO<br>50                          | 308790 50 |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO<br>50                          | 308785 50 |

|  |           |
|--|-----------|
| Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50  | 308600 50 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50   | 308605 50 |
| Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50  | 308660 50 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50  | 308795 50 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50  | 308740 50 |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50  | 308765 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308820 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50                          | 308830 50 |
| Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50   | 308610 50 |