

Garant**Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 30 scurt, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303610 12
GTIN	4062406250089
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă).

Avantaj:

Prin **contactul dublu dintre con și suprafața plană** rezultă o suprafață mai stabilă și exactă de prindere:

- **Calitate mai bună a suprafeței**
- **Durabilitate mai mare a sculei**
- **Poziție neschimbată în arbore (chiar și la turații ridicate)**
- **Concentricitate mai bună**

Suportul BT cu contact dublu poate fi folosit și într-un arbore de mașină BT standard – și invers. Avantajele contactului dublu apar numai la un suport și arbore cu contact dublu.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	12 mm
Ø exterior D	42 mm

Lungime activă dimensiune A	55 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	12
a	1 mm
Suport	BT 30 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Execuție	BT-DC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 12 mm

309900 12