

**Ulei pentru temperaturi ridicate Ejector Lube, Conținut: 500ml****Date comandă**

Numărul de comandă	083097 500
GTIN	5412386069505
Clasa articolului	08E

Descriere**Execuție:**

Lubrifiant sintetic durabil și rezistent la temperaturi ridicate.

Ideal pentru lubrifierea durabilă a pinurilor ejectoare pentru carote, bolțurilor de ghidare și pieselor mecanice de precizie.

- **Lubrifiant complet sintetic cu rezistență ridicată la temperaturi de până la 250°C.**
- **Reduce frecarea și uzura.**
- **Rezistență ridicată la presiune, nu se rezinifică.**
- **Nu lasă reziduuri pe piesele fasonate.**
- **Fără silicon.**
- **Neinflamabil.**
- **Spray cu supapă practică de pulverizare la 360° – pulverizează și deasupra capului.**

Aplicație:

Lubrifiant de înaltă temperatură pentru mecanisme de precizie. Lubrifiant durabil pentru pinuri ejectoare pentru carote și bolțuri de ghidare la mașinile de turnat sub presiune. Împiedică fixarea aderentă prin încălzire.

- **Aplicați pe suprafața curată și uscată o peliculă subțire și uniformă.**
- **Instrucțiunile de siguranță pentru prelucrare sunt incluse în fișa tehnică de securitate actuală (SDB).**

Descriere tehnică

Intervalul de temperatură	-25 - 250 °C
Culoarea	transparent
Marcare substanțe periculoase	GHS02: Flacără
Cap de pulverizare	Standard
Vâscozitate dinamică	32 mPas
Solubilitate în apă	insolubil
Conținut	0,5 l
Execuție	Doză de spray
Tip produs	Lubrifiant