

**Garant****Mandrină cu bucsă elastică ER Forma AD, BT 50 scurt, pentru dimensiuni de bucsă elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	303740 16
GTIN	4062406250355
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă).  
Cu gaură Balluffchip.

- **Piuliță de strângere de precizie.**
- **Piuliță de strângere echilibrată cu precizie ( $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$ ).**
- **Proprietățile optime antiuzură resp. transmiterea momentului de rotație sunt asigurate de piulița de strângere de precizie, cu acoperire în strat.**

**Avantaj:**

Prin **contactul dublu dintre con și suprafața plană** rezultă o suprafață mai stabilă și exactă de prindere:

- **Calitate mai bună a suprafeței**
- **Durabilitate mai mare a sculei**
- **Poziție neschimbată în arbore (chiar și la turații ridicate)**
- **Concentricitate mai bună**

Suportul BT cu contact dublu poate fi folosit și într-un arbore de mașină BT standard – și invers.  
Avantajele contactului dublu apar numai la un suport și arbore cu contact dublu.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucsile elastice conform **DIN 6499-Forma A și B.**

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere ER.

**Accesorii opționale:**

Bucșă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 - 309720 resp. 613300.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Notă:**

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

Gama de prindere: 0,5 - 10 mm

Lungime activă dimensiune A: 80 mm

a: 1,5 mm

Ø exterior D: 28 mm

Piuliță de schimb pentru bucșă elastică tip ER Cod 309580: 16

Cheie de strângere ER Cod 309680: 16

## Descriere tehnică

Ø exterior D	28 mm
Pentru bucșe elastice tip ER	16
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Gama de prindere	0,5 - 10 mm
a	1,5 mm
Cheie de strângere ER Cod 309680	16
Piuliță de schimb pentru bucșă elastică tip ER Cod 309580	16
Suport	BT 50 scurt
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Execuție	BT-DC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucșă elastică

## Accesorii

Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm

613300 25