

**HOLEX****Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, SK 40 scurt, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300837 32
GTIN	4062406251741
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

**Aplicație:**

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

**Livrare:**

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

**Notă:**

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø exterior D	58 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	38 mm

Lungimea dornului de frezare L <sub>3</sub> cu inel de antrenare	24 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	32
Ø dornului d <sub>1</sub>	32 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm
Suport	SK 40 scurt
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

## Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
	308790 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat  
Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 32 mm

309870 32

Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm

309840 32

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat  
pentru con ISO 50

308615 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm

309860 32

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm

309840 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308785 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con  
ISO 50

308650 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1  
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm

309860 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con  
ISO 50

308610 50