

**HOLEX****Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, SK 40 scurt, Ø dornului d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300837 16
GTIN	4062406251710
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

**Aplicație:**

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

**Livrare:**

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

**Notă:**

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

**Descriere tehnică**

Lungimea dornului de frezare L <sub>3</sub> cu inel de antrenare	17 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	16
Ø dornului d <sub>1</sub>	16 mm

Lungime activă dimensiune A	55 mm
Ø exterior D	32 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	16
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	27 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Suport	SK 40 scurt
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

## Accesorii

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 16 mm	309870 16
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
	308795 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm

309840 50

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308605 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm

309860 16

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm

309860 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm

309840 16

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50