

**Portsculă pentru freză frontală Forma A, SK 40 scurt, Ø dorn d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301017 40
GTIN	4062406251901
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

- Coadă conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

Ø exterior D	88 mm
Ø dornului d ₁	40 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	40
Lungime activă dimensiune A	50 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	27 mm

cheie specială recomandată Cod 309840	40
Ø de prindere D ₁	40 mm
Suport	SK 40 scurt
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj