

HOLEX**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, SK 50 A = 100, Ø dornului d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300975 16
GTIN	4062406251819
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificade. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

Ø exterior D	32 mm
Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	17 mm
Ø dornului d ₁	16 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	16

cheie specială recomandată Cod 309840	16
Lungimea dornului de frezare L ₄	27 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	SK 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
	308830 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelSO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308785 50

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm

309860 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm

309840 16

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm

309840 50

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 16 mm

309870 16

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm

309860 16