



## Portsculă pentru freză frontală Forma A, SK 40 scurt, Ø dorn d<sub>1</sub>: 32mm



### Date comandă

Numărul de comandă	301017 32
GTIN	4062406251895
Clasa articolului	32A

### Descriere

#### Execuție:

- Coadă conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

#### Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

#### Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

### Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	50 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	24 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	32 mm

Ø exterior D	78 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm
Suport	SK 40 scurt
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj