



Portsculă pentru freză frontală Forma A, SK 50 scurt, Ø dorn d1: 40mm



Date comandă

Numărul de comandă	301097 40
GTIN	4062406251987
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Notă:

Cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freze conform DIN 2079.

Descriere tehnică

Ø exterior D	89 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	40
Ø dornului d ₁	40 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	40

Lungime activă dimensiune A	50 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	27 mm
Ø de prindere D ₁	40 mm
Suport	SK 50 scurt
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj