



Portsculă pentru freză frontală Forma A, SK 50 scurt, Ø dorn d1: 60mm



Date comandă

Numărul de comandă	301097 60
GTIN	4062406252069
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

- Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Notă:

Cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freze conform DIN 2079.

Descriere tehnică

cheie specială recomandată Cod 309840	60
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	60
Ø exterior D	128 mm
Lungime activă dimensiune A	70 mm

Ø dornului d_1	60 mm
Lungimea dornului de frezare L_4	40 mm
Ø de prindere D_1	60 mm
Suport	SK 50 scurt
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min^{-1}
Concentricitate	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj