

**Adaptor de reducere pentru coadă CM Forma A, SK 50 scurt, CMinterior: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	301255 4
GTIN	4062406252298
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

- **Rectificat pe interior și pe exterior.**
- **Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.**

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Concentricitate: $\leq 8 \mu\text{m}$

Lungime activă dimensiune A: 95 mm

Ø exterior D: 48 mm

Descriere tehnică

Con Morse interior	4
Ø exterior D	48 mm
Lungime activă dimensiune A	95 mm
Suport	SK 50 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹

Concentricitate	≤ 8 μm
Tip produs	Adaptor portsculă