



## Șurubelniță cu percuție pneumatică 3/8 inch – 1/2 inch, Tip: 7749



### Date comandă

Numărul de comandă	079202 7749
GTIN	015451593339
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

Șurubelniță robustă cu percuție **cu comutare comodă cu o singură mână datorită tehnologiei Side-2-Side**, carcasă din material compozit cu proprietăți de izolare termică și mecanism de percuție robust cu cameră dublă. Repartizare echilibrată a greutateii pentru confort sporit la lucru. Aerul ce urmează a fi evacuat este deviat prin mâner în jos. **Forța de strângere poate fi reglată în trepte.**

Intervalul momentului de torsiune: 135 - 704 Nm

Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9): M24

Turație maximă: 7000 min<sup>-1</sup>

Profil de antrenare portsculă: Pătrat

Dimensiunile portsculei: 1/2 inch

Debit maxim de aer necesar: 540 l/min

### Descriere tehnică

Profil de antrenare portsculă	Pătrat
Vibrație maximă conform EN	10,9 m/s <sup>2</sup>
Dimensiunile portsculei	1/2 inch

## Fișă de date

Debit maxim de aer necesar	540 l/min
Lungime	171 mm
Intervalul momentului de torsiune	135 - 704 Nm
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M24
Greutate	1,8 kg
Denumirea producătorului	7749
Zgomot de lucru	95 dB(A)
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Turație maximă	7000 min <sup>-1</sup>
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Șurubelniță