

HOLEX**HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile Prindere combinată, 2xD, Ø DC: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	235000 22
GTIN	4062406252823
Clasa articolului	22L

Descriere**Execuție:**

HOLEX Pro Drill Burghiul cu plăcuțe amovibile combină rentabilitatea cu capacitatea de performanță îmbunătățită din punct de vedere tehnic.

Se poate folosi și pentru sarcinile dificile de găurire până la 4xD.

Toleranță la alezare: -0,1 / +0,25 mm

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 235030 - 235082.

Sunt necesare atât plăcuțe amovibile SOMT pentru locaș exterior de plăcuță, cât și plăcuțe amovibile XOMT pentru locaș interior de plăcuță.

Livrare:

Cu șuruburi pentru plăcuțe amovibile (fără plăcuțe amovibile).

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	25 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT070308 / XOMT070305
Ø nominal D	22
Lungime utilă L ₁	47 mm
Lungimea cozii L _s	56 mm
Număr de dinți Z	1
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	232980 3 (TX7;0,8Nm)

Serie	HOLEX Pro
Lungimea totală L	122 mm
Limită maximă de ajustare V_{max}	0,3 mm
Lungime activă L_A	66 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	2xD
Coadă tip	ISO 9766
Utilizare găurire	condiționat centruire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Tijă de 6 mm pentru Torx® Profil Torx® TX7	659922 TX7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200