

**HOLEX****HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile Prindere combinată, 4xD, Ø DC: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	235010 40
GTIN	4062406253721
Clasa articolului	22L

**Descriere****Execuție:**

HOLEX Pro Drill Burghiul cu plăcuțe amovibile combină rentabilitatea cu capacitatea de performanță îmbunătățită din punct de vedere tehnic.

Se poate folosi și pentru sarcinile dificile de găurire până la 4xD.

**Toleranță la alezare:** -0,05 / +0,3 mm

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 235030 - 235082.

Sunt necesare atât plăcuțe amovibile SOMT pentru locaș exterior de plăcuță, cât și plăcuțe amovibile XOMT pentru locaș interior de plăcuță.

**Livrare:**

Cu șuruburi pentru plăcuțe amovibile (fără plăcuțe amovibile).

**Recomandare:**

La străpungere, reduceți avansul la 70%.

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT13M510 / XOMT13M506
---------------------------	-------------------------

Număr de dinți Z	1
Ø cozii D <sub>s</sub>	40 mm
Serie	HOLEX Pro
Ø nominal D	40
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	232980 6 (TX15;3Nm)
Lungime utilă L <sub>1</sub>	164 mm
Lungimea cozii L <sub>s</sub>	70 mm
Lungimea totală L	266 mm
Limită maximă de ajustare V <sub>max</sub>	0,35 mm
Lungime activă L <sub>A</sub>	196 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4×D
Coadă tip	ISO 9766
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	condiționat centruire oblică
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Tijă de 6 mm pentru Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500