

HOLEX**HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile Prindere combinată, 2xD, Ø DC: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	235000 25
GTIN	4062406252861
Clasa articolului	22L

Descriere**Execuție:**

HOLEX Pro Drill Burghiul cu plăcuțe amovibile combină rentabilitatea cu capacitatea de performanță îmbunătățită din punct de vedere tehnic.

Se poate folosi și pentru sarcinile dificile de găurire până la 4xD.

Toleranță la alezare: -0,1 / +0,25 mm

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 235030 - 235082.

Sunt necesare atât plăcuțe amovibile SOMT pentru locaș exterior de plăcuță, cât și plăcuțe amovibile XOMT pentru locaș interior de plăcuță.

Livrare:

Cu șuruburi pentru plăcuțe amovibile (fără plăcuțe amovibile).

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	1
Lungime utilă L ₁	53 mm
Serie	HOLEX Pro
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Lungimea cozii L _s	60 mm
Ø cozii D _s	32 mm
Ø nominal D	25

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT093608 / XOMT093605
Lungimea totală L	133 mm
Limită maximă de ajustare V_{\max}	0,3 mm
Lungime activă L_A	75 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	2xD
Coadă tip	ISO 9766
Utilizare găurire	condiționat centruire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Tijă de 6 mm pentru Torx® Profil Torx® TX9	659922 TX9
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200