


**XOMT13M506, HBD30, Tip: UNI**

**Date comandă**

Numărul de comandă	235082 UNI
GTIN	4062406253981
Clasa articolului	22K

**Descriere**
**Execuție:**

Tăișul central centrează burghiul rapid și sigur. Tăișul exterior asigură un control excepțional asupra așchiilor.

**Aplicație:**

Plăci amovibile SOMT exclusiv pe tăișurile exterioare. Plăci amovibile XOMT exclusiv pe tăișurile centrale.

**Adaptat pentru :**

HOLEX Pro Drill Cod 235000 – 235010.

Avans  $f$  în oțel < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,06 - 0,16

**Descriere tehnică**

Strat de acoperire	TiAlN
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XOMT13M506
Categorie	HBD30
Materialul sculei	Carbură

Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 - 0,16
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	S
GG(G)	recomandat	130 m/min	K
CuZn	recomandat	220 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		