


SOMT110408, HBD30, Tip: UNI

Date comandă

Numărul de comandă	235070 UNI
GTIN	4062406253950
Clasa articolului	22K

Descriere
Execuție:

Tăișul central centrează burghiul rapid și sigur. Tăișul exterior asigură un control excepțional asupra așchiilor.

Aplicație:

Plăci amovibile SOMT exclusiv pe tăișurile exterioare. Plăci amovibile XOMT exclusiv pe tăișurile centrale.

Adaptat pentru :

HOLEX Pro Drill Cod 235000 – 235010.

Avans f în oțel < 900 N/mm²: 0,06 - 0,16

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tăișuri	4
Strat de acoperire	TiAlN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT110408
Categorie	HBD30
Materialul sculei	Carbură

Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,06 - 0,16
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	50 m/min	S
GG(G)	recomandat	130 m/min	K
CuZn	recomandat	220 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		