

Garant**Suport extensie hidraulică VDI 30, VDI 30, ØD1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319753 20
GTIN	4062406254490
Clasa articolului	31M

Descriere**Execuție:**

Interval de strângere unic, prindere cozi h6 și h7. Prelucrare frontală cu laser și șurub de aliniere pe suport pentru orientarea simplă și clară a barei de strunjit. Inclusiv șurub de reglare pe lungime. Recomandat pentru răcire internă.

Două tipuri de șuruburi de fixare pentru acces optim, indiferent dacă este arbore principal sau contraarbore. Cu duză sferică.

Avantaj:

- **Proprietăți de amortizare ideale care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor și creșterea durabilității.**
- **Manevrare rapidă și simplă.**
- **Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.**
- **Centrare perfectă.**

Aplicație:

Se recomandă pentru găurire, alezare, adâncire și pentru utilizarea barelor de strunjit.

Descriere tehnică

Ø exterior D	42 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Greutate	0,5 kg

Lungime activă dimensiune A	64 mm
Lungime utilă L ₁	42 mm
Suport	VDI 30
Tip produs	Mandrină hidraulică