

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ cu blat din bambus, Lungime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	920026 1000
GTIN	4062406254940
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Workstation eLevel+ cu reglare electrică pe înălțime. Reglare pe înălțime cu panou de comandă electronic. Panou de comandă cu ecran și funcție de memorare. Prin acționarea acestuia se ajustează înălțimea blatului de lucru.

Culoare:

Picior antracit RAL 7016, **neconfigurabil.**

Coloană de ridicare din aluminiu eloxat, **neconfigurabilă.**

Perete lateral și posterior gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere, configurabil.**

Notă:

- **Vă rugăm să aveți în vedere, la utilizarea carcaselor pentru înșurubarea sub blatul de lucru, că înălțimea carcaselor nu trebuie să depășească maximul de 500 mm.**
- **Atenție: La montarea în serie, vă rugăm să folosiți tablele de forfecare Cod 920350 (pericol de strivire).**

Dimensiunile cu .../2 sunt prevăzute cu o unitate alternativă de ridicare. Datele tehnice sunt similare cu cele de la unitățile de ridicare de până acum, abateri minore. La aceste dimensiuni, panoul de comandă este diferit vizual, dar nu diferă și funcțional.

Descriere tehnică

Lățime	1000 mm
Reglare pe înălțime continuă	da

Înălțime cu perete dorsal	1000 mm
Panou de comandă cu ecran și funcție Memory	da
Serie	Workstation
Principiu de reglare pe înălțime	numai cu blat de lucru
Greutate	78 kg
Material masă lucru	Bambus
Model	eLevel+
Blat de lucru lungime	1000 mm
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	700 - 1000 mm
Adâncime	800 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Blat de lucru adâncime	700 mm
Tip ștecăr intrare	F
Tensiune nominală	250 V
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	700-1000 mm
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	50 mm
Egalizarea înălțimii	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Masa de lucru

Accesorii

Carcasă pentru sertare 16G mobilă Înălțime carcasă mm / număr de sertare 500/4

927315 500/4

Carcasă pentru sertare 16G mobilă Înălțime carcasă mm / număr de sertare 500/3	927315 500/3
Coloane de susținere Înălțime 481 mm	928010 481
Carcasă pentru sertare 16G mobilă Înălțime carcasă mm / număr de sertare 400/4	927315 400/4
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 400/4	927300 400/4
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 200/1	927600 200/1
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/3	927300 300/3
Tablă forfecată pentru Workstation Potrivit pentru adâncimea stației de lucru Workstation 800 mm	920350 800
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/2	927600 300/2
Carcasă pentru sertare 24G mobilă Înălțime carcasă / număr de sertare 500/5 mm	927620 500/5
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 400/3	927300 400/3
Coloane de susținere Înălțime 1362 mm	928010 1362
Carcasă pentru sertare 16G mobilă Înălțime carcasă mm / număr de sertare 500/5	927315 500/5
Carcasă calculator 16G Înălțime 500 mm	927335 500
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/2	927300 300/2
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 400/4	927600 400/4
Coloane de susținere Înălțime 962 mm	928010 962
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/3	927600 300/3
Coloane de susținere Înălțime 200 mm	928010 200
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 500/5	927600 500/5
Multifix Recomandat pentru tipul 300	928201 300
Suport PC Tip M	928753 M
Sertar pentru tastatură Tip 1	927341 1