

Garant GRIDLINE

**Workstation mLevel cu blat din bambus, Lungime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	920006 1000
GTIN	4062406254865
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

**Workstation mLevel**, stația de lucru care se adaptează cerințelor dumneavoastră. Reglare manuală, clasică, pe înălțime la interval de 25 mm prin piciorul cu șuruburi de fixare; se reglează întreaga stație de lucru. Scalarea înălțimii exacte de lucru pe partea interioară a bancului, pentru operabilitate simplă.

**Culoare:**

**Picior** antracit RAL 7016, **neconfigurabil**.

**Coloană de ridicare** din aluminiu eloxat, **neconfigurabilă**.

**Perete lateral și posterior** gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere, configurabil**.

**Descriere tehnică**

Principiu de reglare pe înălțime	Structură completă
Blat de lucru grosime	50 mm
Reglare pe înălțime continuă	nu
Panou de comandă cu ecran și funcție Memory	nu
Serie	Workstation
Blat de lucru lungime	1000 mm
Model	mLevel
Blat de lucru adâncime	700 mm

Material masă lucru	Bambus
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	750 - 1000 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime	800 mm
Greutate	60 kg
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	750-1000 mm
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Model cu reglare pe înălțime	mecanic
Grosimea plăcii	50 mm
Egalizarea înălțimii	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Masa de lucru

## Accesorii

Set de curățare și de ulei pentru întreținere Tip 1	926403 1
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/3	927600 300/3
Coloane de susținere Înălțime 1362 mm	928010 1362
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/2	927600 300/2
Carcasă pentru sertare 16G mobilă Înălțime carcasă mm / număr de sertare 400/4	927315 400/4
Carcasă calculator 16G Înălțime 500 mm	927335 500
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 500/5	927600 500/5
Multifix Recomandat pentru tipul 300	928201 300
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/3	927300 300/3
Coloane de susținere Înălțime 481 mm	928010 481

Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/2	927300 300/2
Coloane de susținere Înălțime 200 mm	928010 200
Suport PC Tip M	928753 M
Coloane de susținere Înălțime 962 mm	928010 962
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 400/3	927300 400/3
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 200/1	927600 200/1
Carcasă pentru sertare 16G mobilă Înălțime carcasă mm / număr de sertare 500/4	927315 500/4
Carcasă pentru sertare 16G mobilă Înălțime carcasă mm / număr de sertare 500/5	927315 500/5
Carcasă pentru sertare 16G mobilă Înălțime carcasă mm / număr de sertare 500/3	927315 500/3
Carcasă pentru sertare 24G mobilă Înălțime carcasă / număr de sertare 500/5 mm	927620 500/5
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 400/4	927600 400/4
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 400/4	927300 400/4
Sertar pentru tastatură Tip 1	927341 1