

Garant GRIDLINE

Modul pe colț cu blat din bambus, Blat de lucru lungime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	920116 1000
GTIN	4062406254988
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Spațiu de lucru pe colț pentru stație de lucru. Model simplu cu colțare suport din tablă de oțel, picior de sprijin reglabil pe înălțime, capacitate portantă **150 kg**. Posibilitate de reglare manuală pe înălțime.

Adaptat pentru:

Workstation mLevel.

Culoare:

Picior de sprijin antracit RAL 7016 (neconfigurabil), **pereți laterali și posteriori** gri deschis RAL 7035, **acoperire cu vopsea pulbere**.

Descriere tehnică

Blat de lucru lungime	1000 mm
Cu consolă la adâncimea plăcii	800 mm
Greutate	32 kg
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	700 - 1000 mm

Blat de lucru adâncime	1000 mm
Serie	Workstation
Principiu de reglare pe înălțime	Structură completă
Lățime	1000 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Adâncime	800 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	700-1000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	150 kg
Model cu reglare pe înălțime	mecanic
Grosimea plăcii	50 mm
Egalizarea înălțimii	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pe colț

Accesorii

Set de curățare și de ulei pentru întreținere Tip 1	926403 1
---	----------