

**Tajima****Ruletă cu protecție extrem de puternică a carcasei, Lungimea benzii: 7m**

## Date comandă

Numărul de comandă	462335 7
GTIN	4975364024718
Clasa articolului	46R

## Descriere

### Execuție:

Ruletă extrem de robustă G-Lock cu **protecție extrem de puternică a carcasei**. Carcasă antialunecare. Gheară de derulare mobilă prinsă în câte 3 nituri. Retrageră și blocare automată a benzii. Amortizorul de șoc diminuează încărcarea la retragere. Scalare lizibilă pe partea anterioară și pe cea posterioară. Ruletă galbenă, imprimată în negru/roșu și acoperită cu strat de acril pentru rezistență ridicată la abraziune. Inclusiv clemă pentru prindere la curea.

## Descriere tehnică

Lățimea benzii	25 mm
Lungime carcasă	77 mm
Înălțime carcasă	73 mm
Lățime carcasă	34 mm
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

## Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 10/2 m

026240 10/2