

**Garant**

**Mandrină pentru bucă elastică, extrasubțire, cu răcire internă, SK 40 A = 160,  
Gama de prindere: 2-6mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă

300786 2-6

GTIN

4062406256036

Clasa articolului

31A

**Descriere****Execuție:**

- **Conul exterior și cel interior sunt rectificat.**
- **Cozi superfinisate.**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Buca elastică este strânsă din spate în mandrină cu un șurub de fixare, nu este necesară piuliță de strângere!**

**Avantaj:**

Forma constructivă extrem de subțire permite prelucrarea chiar și în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuția sculelor și matritelor.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de strângere și cheie cu mâner T.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806,

cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835,

**GARANT buce elastice Cod 309563,**

**buce elastice ALBRECHT Cod 309572 – 309573.**

Strategie de așchiere: HSC

Ø D<sub>1</sub>: 9,6 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Ø exterior D: 27 mm

**Descriere tehnică**

Gama de prindere	2 - 6 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø D <sub>1</sub>	9,6 mm
Ø exterior D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Suport	SK 40 A = 160
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică