

**Garant**

**Mandrină pentru bucă elastică, extrasubțire, cu răcire internă, SK 40 A = 120,  
Gama de prindere: 2-6 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	300783 2-6
GTIN	4062406256029
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Conul exterior și cel interior sunt rectificat.
- Cozi superfinisate.
- Cu gaură Balluffchip.
- Bucșa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un șurub de fixare, nu este necesară piuliță de strângere!

**Avantaj:**

Forma constructivă extrem de subțire permite prelucrarea chiar și în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuția sculelor și matritelor.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de strângere și cheie cu mâner T.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600 – 308806,  
cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835,

**GARANT bucușe elastice Cod 309563,  
bucușe elastice ALBRECHT Cod 309572 – 309573.**

Strategie de așchiere: HSC

Ø D<sub>1</sub>: 9,6 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Ø exterior D: 27 mm

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Ø D <sub>1</sub>	9,6 mm
Ø exterior D	27 mm
Gama de prindere	2 - 6 mm
Suport	SK 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică