

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Adaptor ER / Bucșă elastică extrasubțire, Pentru bucșe elastice tip ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	309571 25
GTIN	4250261555955
Clasa articolului	34F

Descriere**Execuție:**

Complet călit, șlefuit și preechilibrat. Adaptarea mandrinei standard cu bucșă elastică tip ER la bucșe elastice extrasubțiri Cod 309572 și 309573.

Avantaj:

Proeminențele reduse permit și prelucrarea componentelor greu accesibile. Transferul lichidului de răcire se face de-a lungul sculei sau al cozii.

Aplicație:

Pentru utilizarea în special pe mașina de strunjit la scule statice sau antrenate, dar și la mandrine cu bucșă elastică tip ER.

Descriere tehnică

L ₂	12 mm
Ø exterior D	13,5 mm
L ₁	25 mm
Tip produs	Bucșă elastică

Accesorii

Bucșă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 4 mm	309573 4
Bucșă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 4 mm	309572 4
Bucșă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 3 mm	309573 3
Bucșă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 2 mm	309573 2
Bucșă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 6 mm	309573 6
Bucșă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 5 mm	309573 5
Bucșă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 5 mm	309572 5
Bucșă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 1 mm	309572 1
Bucșă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 3 mm	309572 3
Bucșă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 2 mm	309572 2
Bucșă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 6 mm	309572 6
Bucșă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 1 mm	309573 1