



CNMG 09T304, Categorie: HBT020

Date comandă

Numărul de comandă	250090 HBT020
GTIN	4062406256050
Clasa articolului	22D

Descriere

CNMG 09T304 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmător de aşchii: PF

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm

Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 330 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HBT020
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T304
Strat de acoperire	TiCN

Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Sfărâmător de așchii	PF
Numărul de schimbări / tășuri	4
Rază la colț	0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire