


CNMG 09T304, Categorie: HBT130

Date comandă

Numărul de comandă	250188 HBT130
GTIN	4062406256104
Clasa articolului	22D

Descriere

CNMG 09T304 HBT130 Categorie: HBT130

Sfărâmbător de aşchii: MM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm

Avans f : 0,12 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,12 - 0,45 mm/rot
Categorie	HBT130
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmbător de aşchii	MM
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404

Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire