



**CNMG 120412, Categorie: HBT020**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250198 HBT020
GTIN	4062406256173
Clasa articolului	22D

**Descriere**

CNMG 120412 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmbător de aşchii: PM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 280 m/min

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Sfărâmbător de aşchii	PM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Categorie	HBT020
Strat de acoperire	TiCN
Avans $f$	0,1 - 0,45 mm/rot

Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 5 mm
Rază la colț	1,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 280 m/min
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire