



DNMG 150608, Categorie: HBT020

Date comandă

Numărul de comandă	250669 HBT020
GTIN	4062406256333
Clasa articolului	22D

Descriere

DNMG 150608 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmbător de aşchii: PF

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm

Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 330 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Strat de acoperire	TiCN
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfărâmbător de aşchii	PF

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HBT020
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire