


**SNMG 120404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	251266 HBT020
GTIN	4062406256586
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	TiCN
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	8
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,8 - 5 mm
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HBT020
Sfârșământor de așchii	PM

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală

100 - 280 m/min

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire