

**VNMG 160404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	251828 HBT020
GTIN	4062406256722
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Sfărâmător de așchii	PM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	TiCN

Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Categorie	HBT020
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire