


**WNMG 060404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	251938 HBT020
GTIN	4062406256760
Clasa articolului	22D

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HBT020
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060404
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 330 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfărâmător de așchii	PF
Numărul de schimbări / tășuri	6

Strat de acoperire	TiCN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire