

**VNMG 160404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	251772 HBT020
GTIN	4062406256708
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	TiCN
Sfărâmător de așchii	PF
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire