


**WNMG 060408, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	252093 HBT130
GTIN	4062406256814
Clasa articolului	22D

Descriere

WNMG 060408 HBT130 Categorie: HBT130

Sfârâmător de așchii: MM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm

Avans f : 0,12 - 0,45 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Strat de acoperire	TiCN
Avans f	0,12 - 0,45 mm/rot

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Sfărâmător de așchii	MM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	MF
Categorie	HBT130
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire