


**WNMG 060408, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	252093 HBT020
GTIN	4062406256821
Clasa articolului	22D

Descriere

WNMG 060408 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmător de aşchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,8 - 5 mmAvans f : 0,1 - 0,45 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	6
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HBT020
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot

Strat de acoperire	TiCN
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min
Sfărâmător de așchii	PM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire