


**CCMT 060204, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260084 HBT020
GTIN	4062406256913
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HBT020
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Sfărâmător de așchii	PF
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CC.T 060202

Numărul de schimbări / tășuri	2
Strat de acoperire	TiCN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire